

Kompenzator momenta FKG-25-B

Broj dijela: 15234

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Radijalna devijacija +/-	1 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...120 °C
Dugotrajno maksimalno dopušteno opterećenje u smjeru sile +/-	600 N
Težina proizvoda	511 g
Pokretač materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana Pocinčani čelik
Materijal vilica	Čelik pocinčani
Materijal klizača	Mesing