

Usisna čašica
VAS-125-3/8-NBR
Broj dijela: 152605

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7 mm
Promjer vakuumske čašice	125 mm
Učinkoviti usisni promjer	105 mm
Priključni položaj	gore
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	606 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	606 N
Navoj za pričvršćivanje	G3/8
Usisni nastavak	G3/8
Vakuumski priključak	G3/8
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	70 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Lijevani cink
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR