


Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-1/8X2-B

Broj dijela: 152612

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom neobavezno:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	205 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	190 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Nazivna veličina	3 mm
Težina proizvoda	54 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal rukava	POM
Materijal za regulacijski vijak	visokolegirani čelik
Materijal matica	Kovana aluminijska legura