


Vakuumski prekidač VPEV-W-KL-LED-GH

Broj dijela: 152619

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Raspon mjerenja tlaka	-0.8 bar...-0.25 bar
Radni tlak	-1 bar...0 bar
Maksimalni tlak preopterećenja	8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Histereza	0.08 bar...0.25 bar
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3 Hz
Maksimalna izlazna struja	2500 mA
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Električni priključak 1, vrsta priključka	Vijčani terminal
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom neobavezno:
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	56 g
Materijal za kućište	PA PET POM

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna membrana	NBR
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Postavljanje raspona vrijednosti praga	-0.8 bar...-0.25 bar
Klasa zaštite	IP20
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III