

Podnožje razdjelnika s priključcima od 90° NAVW-1/4-1-ISO

Broj dijela: 152789

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 5599-1
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [-::2]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	320 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za kontrolni zrak 12/14	G1/8
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	G1/8
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 14	G1/8
Priključak za upravljački zrak 12	G1/8
Priključak za upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij