

Podnožje razdjelnika s priključcima od 90° NAVW-1/2-NPT-3

Broj dijela: 152794

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	190 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m³, prema ISO 8573-1:2010 [-: -: 2]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za kontrolni zrak 12/14	1/8 NPT
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	1/8 NPT
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 14	1/8 NPT
Priključak za upravljački zrak 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački zrak 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak 4	1/2 NPT
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij