

Odvod kondenzata WA-2

Broj dijela: 152810

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	mehanički
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Ručno nadjačavanje	impulsno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	vanjski, mehanički, potpuno automatski
Mjerna veličina	Razina
Funkcija ventila	2/2 otvoren monostabilan
Radni tlak	1.5 bar...14 bar
Operativni medij	Voda
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	92 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za odvod kondenzata	PK-4
Pneumatski priključak	M9
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura