


Prekidač blizine SMT0-4U-NS-K-LED-24

Broj dijela: 152837

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Na temelju norme	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	magnetska induktivna
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	5 ms
Vrijeme isključivanja	5 ms
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	6 W
Pad napona	2 V
Induktivni zaštitni krug	ugrađeni
Minimalna struja opterećenja	0.1 mA
Preostala struja	0.01 mA
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Otpornost na preopterećenje	dostupno
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m

Svojstvo	Vrijednost
Kvaliteta upravljanja	Standard
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal izolacijske čahure	PVC
Krajevi žice	pocinčan
Vrsta montaže	s priborom
Maksimalni moment zatezanja	0.8 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	70 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	PET
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L