


# Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-60H-120-S1

Broj dijela: 1530621

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost            |
|--------------------------------|-----------------------|
| Izvedbena veličina             | 110                   |
| Položaj montaže                | po želji              |
| Omjer prijenosa                | 1:1                   |
| Maks. broj okretaja            | 5000 1/min            |
| LABS sukladnost                | VDMA24364 zona III    |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost             | 0 - 95 %              |
| Klasa zaštite                  | IP65                  |
| Temperatura okoline            | -10 °C...60 °C        |
| Maseni moment inercije         | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.3 Nm                |
| Prenosivi moment               | 25 Nm                 |
| Težina proizvoda               | 5270 g                |
| Pogon koda sučelja             | D60B                  |
| Kod sučelja Motor In           | 60H                   |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS       |