

Y-priključak, utisni QSY-1/2-12

Broj dijela: 153147

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	8.3 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	Y oblik
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Nazivni moment zatezanja	26 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	74 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih vodova	1
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW21
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/2
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Prsten za otpuštanje u boji	plava
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Prsten za oslobađanje materijala	POM

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik