

# Utisni rukavac QSH-12

Broj dijela: 153255

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                      |
| Nazivna veličina                        | 9 mm                                                                          |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                      |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                                 |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                            |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi             |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi           |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                                  |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Klasa čiste sobe                        | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1   |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...80 °C                                                                |
| Težina proizvoda                        | 3 g                                                                           |
| Pneumatski priključak 1                 | Utisna čahura 12 mm                                                           |
| Pneumatski priključak 2                 | Utisna čahura 12 mm                                                           |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                                         |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                                           |