


# Manometar MA-15-10-QS-6

Broj dijela: 153384

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Područje prikaza                        | 0 bar...10 bar                                     |
| Manometar nazivne veličine              | 15                                                 |
| Konstruktivna struktura                 | Manometar s Bourdon cijevi bez mjernog mehanizma   |
| Vrsta montaže                           | Instalacija linije                                 |
| Operativni medij                        | Inertni plinovi<br>neutralne tekućine              |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | nema acetilena<br>nema kisika                      |
| Radni tlak                              | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Fluktuirajući faktor opterećenja        | 0.66                                               |
| Klasa točnosti mjerenja                 | 5                                                  |
| Klasa zaštite                           | IP53                                               |
| Srednja temperatura                     | -20 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...60 °C                                     |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                     |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Priključni položaj                      | Usredotočeno na stražnju stranu                    |
| Pneumatski priključak                   | QS-6                                               |
| Materijali u kontaktu s medijem         | Mjed                                               |
| Materijal otvora za uvrtnje             | Mesing                                             |
| Materijal za kućište                    | Čelik                                              |
| Materijal leće                          | PC                                                 |
| Boja kućišta                            | crno                                               |
| Težina proizvoda                        | 10 g                                               |
| mjerilo                                 | Jednostruka skala<br>bar (vanjski)                 |