


# Regulator diferencijalnog tlaka LRL-M5-QS-6

Broj dijela: 153512

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija kontrolera                     | Konstanta diferencijalnog tlaka<br>s obrnutim strujnim ponašanjem      |
| Pneumatski priključak 1                 | M5                                                                     |
| Pneumatski priključak 2                 | QS-6                                                                   |
| Vrsta montaže                           | može se uvrnuti                                                        |
| Nominalni protok otvoren                | 30 l/min                                                               |
| Raspon regulacije tlaka                 | 2 bar...6 bar                                                          |
| Ulazni tlak 1                           | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi                  |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C                                                           |
| Materijal za kućište                    | PBT ojačan                                                             |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                     |
| Brava za aktiviranje                    | Matica za zaključavanje                                                |
| Položaj montaže                         | po želji                                                               |
| Konstruktivna struktura                 | direktno upravljani regulator klipa<br>s kontinuiranom opskrbom tlakom |
| Nazivni protok zatvoren                 | 30 l/min                                                               |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                         |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                    |
| Težina proizvoda                        | 11 g                                                                   |
| Materijal otvora za uvrtanje            | Niklani mesing                                                         |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                        |
| Materijal za brtvljenje navoja          | PTFE                                                                   |