

**Pregradni utični okov**  
**QSSF-3/8-5/16-U**  
Broj dijela: 153774

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                          |
| Nazivna veličina                        | 7 mm                                                              |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz                                                            |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Konstrukcija                            | Pregrada                                                          |
| Veličina spremnika                      | 1                                                                 |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                      |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]               |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                    |
| Maksimalni moment zatezanja             | 24 Nm                                                             |
| Težina proizvoda                        | 31 g                                                              |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut 3/4                                            |
| Pneumatski priključak 1                 | Unutarnji navoj 3/8 NPT                                           |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 5/16 "                                       |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 14 °F...140 °F                                                    |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva                                                              |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal za kućište                    | Mesing<br>poniklane                                               |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                               |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                               |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                   |