

# T-priključak, utisni QSYLV-1/2-1/2-U

Broj dijela: 153798

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                          |
| Nazivna veličina                        | 10 mm                                                             |
| Dubina umetanja crijeva                 | 23.7 mm                                                           |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz                                                            |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Konstrukcija                            | L-oblik, 2 puta, paralelno                                        |
| Veličina spremnika                      | 1                                                                 |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                      |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda                        | 108 g                                                             |
| Broj izlaza                             | 2                                                                 |
| Broj dovodnih vodova                    | 1                                                                 |
| Vrsta montaže                           | Banjo vijak s vanjskim šesterokutom                               |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj 1/2 NPT                                             |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 1/2 "                                        |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 14 °F...140 °F                                                    |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva                                                              |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                               |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                               |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                               |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                   |