

Zakretni pogon DRRD-35-180-FH-Y9A

Broj dijela: 1547102

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	35
Kut prigušenja	85 deg
Raspon podešavanja kuta zakretanja po krajnjem položaju	+10 / -190 stupnjeva
Zakretni kut	180 deg
Prigušenje	unutarne hidrauličko prigušenje, normalno
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Zupčanik/mali zupčanik
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	15.8 Nm
Dopušteni maseni moment inercije	1.5 kgm ²
Težina proizvoda	4784 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem neobavezno:
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal pogonskog vratila	Poboljšani čelik
Materijalni pokrov	Aluminij eloksirani
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura klizno eloksirano