

Nosač senzora
DASI-Q11-35-A-SR
Broj dijela: 1550870

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	35
Konstrukcija	za T-utor
za promjer klipa	Ø35
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	62 g
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor s prolaznom rupom i vijkom s proreznim maticama
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	Čelik pocinčano