

Predodređivani brojač PZV-E-C

Broj dijela: 15608

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehanički brojač protoka s pneumatskim pogonom
Vrsta povrata	Ručna tipka ili pneumatski signal
Zaslon	5-znamenasti
Pad tlaka aktuatora	$0,2 \pm 0,1$ bara
Resetiranje tlaka isključenja	$0,15 \pm 0,1$ bara
Tlak reakcije aktuatora	$0,6 \pm 0,2$ bara
Radni tlak	2 bar...8 bar
Minimalni povratni pritisak	2 bar
Pogon s minimalnim trajanjem impulsa	10 ms
Resetiranje minimalnog trajanja impulsa	180 ms
Minimalno vrijeme pauze vožnje	15 ms
Poništavanje minimalnog vremena pauze	50 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Pneumatski priključak	M5