

Quickstepper FSS-12-C

Broj artikla: 15609

Proizvod u napuštanju

FESTO

Pneumatski / mehanički komander s 12 koraka i startnim spajanjem na priključnu ploču 2n.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Konstruktivna struktura	Komander kumulativni
Potvrda pada tlaka	$\leq 0,5$ bar
Potvrda proradnog tlaka	$\geq 1,5$ bar
Pogonski tlak	2,5 ... 6 bar
Normalni nazivni protok	60 l/min
Min. duljina impulsa potvrde	50 ms
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex h IIC T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex temperatura okoline	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Težina proizvoda	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS