


Servomotor EMMS-AS-100-S-HS-RR-S1

Broj artikla: 1562925

FESTO

bez priгона



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP65
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvijezda unutarnja
Number of pole pairs	6
Okretni moment mirovanja	4,71 Nm
Nazivni okretni moment	3,24 Nm
Vršni okretni moment	12,5 Nm
Nazivna brzina vrtnje	4.600 1/min
Maks. brzina vrtnje	6.680 1/min
Nazivna snaga motora	1.560 W
Nazivna struja, motor	3,3 A
Vršna struja	15 A
Motorska konstanta	0,984 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	59,75 mVmin
Otpor navoja faza-faza	2,92 Ohm
Induktivitet navoja faza-faza	8,85 mH
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	2,6 kgcm ²
Težina proizvoda	5.040 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	150 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	300 N
Davač položaja rotora	Resolver
Sučelje rotirajućeg enkodera	SIN/COS analogni signal
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
MTTF, podkomponenta	114 godina, okretni enkoder pozicije
MTTFd, podkomponenta	228 godina, okretni enkoder položaja