


Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-32B-78

Broj dijela: 1570862

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	12.1 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.01 Nm
Prenosivi moment	1 Nm
Težina proizvoda	608 g
Pogon koda sučelja	D32B
Kod sučelja Motor In	32B
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS