

Zakretna priрубnica SUA-50

Broj dijela: 157324

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	288 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal vijka	Pocinčani čelik
Materijal rukava	Opružni čelik
Materijal ležaj	Plastično
Materijalni vijci	Pocinčani čelik
Materijalni osigurač	Opružni čelik
Materijalna osovina	Čelik sa zaštitnim premazom