

Zakretna prirubnica SUA-100

Broj dijela: 157327

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	1285 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal vijka	Pocinčani čelik
Materijal rukava	Opružni čelik
Materijal ležaj	Plastično
Materijal za pranje	pocinčani čelik
Materijalni vijci	Pocinčani čelik
Materijalni osigurač	Pocinčani čelik
Materijalna osovina	Čelik sa zaštitnim premazom