

Zakretna priрубnica SNGB-250

Broj dijela: 157512

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	250
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	16141 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Nodularno željezo
Materijal vijka	Čelik pocinčano
Materijal ležaj	Plastično
Materijal za pranje	pocinčani čelik
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Materijalni osigurač	Opružni čelik, pocinčani