

Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-67A-91

Broj dijela: 1577063

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	26.7 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.07 Nm
Prenosivi moment	3 Nm
Težina proizvoda	1170 g
Pogon koda sučelja	D32B
Kod sučelja Motor In	67 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS