

Tester senzora SM-TEST-1

Broj dijela: 158481

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Područje pogonskog napona DC	12 V...20 V
Napajanje	Dvije 9V blok baterije
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Klasa zaštite	IP20
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L