

Odvod kondenzata WA-1-B

Broj dijela: 158497

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	mehanički
Položaj montaže	okomito +/- 10 °
Ručno nadjačavanje	impulsno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	vanjski, mehanički, potpuno automatski
Mjerna veličina	Razina
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Radni tlak	4 bar...16 bar
Operativni medij	Voda
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	210 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za odvod kondenzata	G1/4
Pneumatski priključak	M9
Materijal za kućište	Mesing PA