


Spojni kabel NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Broj dijela: 1585795

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dužina zaštitnog crijeva	15 m
Položaj montaže	po želji
Koristite na otvorenom	Lokacije zaštićene od vremenskih prilika klase C1 temeljene na IEC 60654-1
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Relativna vlažnost	5 - 100 % kondenzirajući
Klasa zaštite	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Električni priključak 1	Ravni utikač, 5-pinski
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 5-žični
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Pneumatski priključak	za crijevo vanjski Ø 8 mm za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Min. radijus savijanja kabela	100 mm
Struktura kabela	5 x 0,75 mm ²
Težina proizvoda	3750 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Zaštitni materijal crijeva	PA
Zaštitni materijal za vijčani spoj crijeva	PA
Materijal omotača kabela	PVC
Materijalne brtve	TPE