

Okrugli cilindar EG-2,5-5-PK-2

Broj dijela: 15883

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	2,5 mm
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	3.5 bar...7 bar
Način rada	potiskujući jednoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	1.9 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	0.5 N
Teoretski max	1 N
Težina proizvoda	2 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	PK-2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	visokolegirani čelik
Materijalne brtve	NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cijevi cilindra	Mjed, niklani