

# Okrugli cilindar EG-2,5-10-PK-2

Broj dijela: 15884

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm                                              |
| Promjer klipa                                             | 2,5 mm                                             |
| Prigušenje                                                | nema slabljenja                                    |
| Položaj montaže                                           | po želji                                           |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Cilindrična cijev             |
| Detekcija položaja                                        | bez                                                |
| varijante                                                 | jednostrana klipnjača                              |
| Radni tlak                                                | 3.5 bar...7 bar                                    |
| Način rada                                                | potiskujući<br>jednoradni                          |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura okoline                                       | 5 °C...60 °C                                       |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1.9 N                                              |
| Teoretska minimalna povratna sila opruge                  | 0.5 N                                              |
| Teoretski max                                             | 1 N                                                |
| Težina proizvoda                                          | 2 g                                                |
| Vrsta montaže                                             | sa sigurnosnom maticom                             |
| Pneumatski priključak                                     | PK-2                                               |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalni pokrov                                        | visokolegirani čelik                               |
| Materijalne brtve                                         | NBR                                                |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal cijevi cilindra                                 | Mjed, niklani                                      |