Okrugli cilindar
EG-6-20-PK-3

Broj dijela: 15894



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	6 mm
Prigušenje	jednostrano nije podesivo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	3 bar...7 bar
Način rada	potiskujući jednoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	11.8 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	3.1 N
Teoretski max	5.2 N
Težina proizvoda	23 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	visokolegirani čelik
Materijalne brtve	NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik