

Prekidač pritiska PEV-1/4-A-SW27

Broj dijela: 159259

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Raspon mjerenja tlaka	1 bar...10 bar
Radni tlak	1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...100 °C
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3 Hz
Maks.preklopni izlazni napon AC	250 V
Maks.preklopni izlazni napon DC	250 V
Maksimalna izlazna struja	4000 mA
Područje pogonskog napona DC	12 V...250 V
Električni priključak	4-polni Utikač
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	138 g
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijalna membrana	NBR
Postavljanje raspona vrijednosti praga	1 bar...10 bar
Klasa zaštite	IP65
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L