


Regulator filtera LFR-1/4-D-MINI

Broj dijela: 159631

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serijska	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito $\pm 5^\circ$
Finoća filtra	40 μm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom
Maksimalna količina kondenzata	22 cm^3
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni cink

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	PC