


# Regulator filtera LFR-3/4-D-MAXI

Broj dijela: 159632

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                                    | Maxi  |
| Serijska  | D.  |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem  |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °   |
| Finoća filtra   | 40 µm   |
| Odvod kondenzata                                      | Ručno okretanje   |
| Konstruktivna struktura                               | Regulator filtra s manometrom   |
| Maksimalna količina kondenzata                        | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez  |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom  |
| Radni tlak  | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                   |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.5 bar...12 bar  |
| Maks. histereza tlaka                                 | 0.4 bar   |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 9700 l/min  |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                                      | 1370 g  |
| Vrsta montaže   | s priborom  |
| Pneumatski priključak 1                               | G3/4  |
| Pneumatski priključak 2                               | G3/4  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS   |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani cink   |
| Materijalna školjka                                   | PC  |

