

Spremnik zraka CRVZS-0.1

Broj dijela: 160233

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	0,1 l
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	AD 2000
Radni tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Odobrenje	CRN TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	TSSACRN0H17477.5C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] dušik
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...100 °C
Temperatura okoline	-10 °C...100 °C
Maksimalni moment zatezanja priključnog navoja	15 Nm
Težina proizvoda	226 g
Vrsta montaže	Pričvrsne kopče
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	visokolegirani nehrđajući čelik
Spojke za pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik