

Utični spoj **QS-V0-1/8-6** Broj dijela: 160500

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	5 mm
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (kućište) UL94 V-0 (prsten za otpuštanje)
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	7 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	8.7 g
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW12
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Prsten za otpuštanje u boji	crno
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Prsten za oslobađanje materijala	PBT
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik Mesing