

# T-priključak, utisni QST-V0-1/4-12

Broj dijela: 160527

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                      |
| Nazivna veličina                        | 8 mm                                                                          |
| Materijal za ispitivanje požara         | UL94 V-0 (kućište)<br>UL94 V-0 (prsten za otpuštanje)                         |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz                                                                        |
| Konstrukcija                            | T oblik                                                                       |
| Veličina spremnika                      | 1                                                                             |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                            |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Nazivni moment zatezanja                | 9 Nm                                                                          |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                                                        |
| Težina proizvoda                        | 42 g                                                                          |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW14                                                       |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj R1/4                                                            |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 12 mm                                                    |
| Prsten za otpuštanje u boji             | crno                                                                          |
| Materijal otvora za uvrtnje             | Niklani mesing                                                                |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                                           |
| Prsten za oslobađanje materijala        | PBT                                                                           |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                                           |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik<br>Mesing                                     |