


Prekidač blizine SMEO-1-LED-230-K5-B

Broj dijela: 160998

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Vrijeme isključivanja	0.03 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja AC	250 mA
Max Izlazna struja DC	120 mA
Maksimalni uklopni kapacitet AC	40 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	40 W
Pad napona	4.5 V
Preostala struja	0 mA
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	5 V...250 V
Područje pogonskog napona DC	5 V...200 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	5 m
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	PVC
Vrsta montaže	s priborom
Moment zatezanja	2.9 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	130 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola PC PET Čelik TPE-O Lijevani cink
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
Otpor prenapona	4 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3