


Precizni manometar s prirubnicom FMAP-63-1-1/4-EN

Broj dijela: 161129

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	63
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	1
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	ABS
Materijal leće	SAN
Materijal prstena za pričvršćivanje	Čelik

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	120 g
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)