


Komplet za više položaja DPVU-63

Broj dijela: 161200

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	372 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal priрубnice	Kovana aluminijska legura
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Materijal cilindrični klin	Čelik pocinčani