


Elektromagnetni ventil MN1H-2-1/4-MS-NPT

Broj dijela: 161724

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil
Vrsta aktiviranja	električni
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	1/4 NPT
Nazivna veličina	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno nadjačavanje	zaključavanje s priborom impulsno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
srednji	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtera 200 µm
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Vrsta povrata	pneumatska opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Tlak medija	0.5 bar...10 bar
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Vijak s brojem materijala	1.4301
Težina proizvoda	450 g
Klasa zaštite	IP65