

Montaža prirubnice FZF-40

Broj dijela: 161815

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	109 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Pocinčani čelik