

Blok ležaja
CRLNG-80
Broj dijela: 161844

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Maksimalna nosivost	6 kN
Težina proizvoda	562 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	elektropolirani visokolegirani čelik
Materijal ležaj	Plastično