

# Montaža prirubnice CRFNG-100

Broj dijela: 161851

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                       | 100                                                                                                                                                                                                                                             |
| Položaj montaže                          | po želji                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odgovara normi                           | ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                                                                                                                                                                                                          |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Temperatura okoline                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Težina proizvoda                         | 2054 g                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pričvršćivanje materijala                | visokolegirani nehrđajući čelik                                                                                                                                                                                                                 |
| Materijalni vijci                        | visokolegirani nehrđajući čelik                                                                                                                                                                                                                 |