


Utičnica s kablom **KMPPE-B-5**

Broj dijela: 161878

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Oznaka linije	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Težina proizvoda	459 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabl	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M16x0,75 prema EN 61076-2-106
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabl
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	5 A
Otpor prenapona	0.6 kV
Zaštita	da
Duljina kabla	5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Promjer kabla	6.8 mm
Struktura kabla	8 x 0,25 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Krajevi žice	tupo odrezan
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Materijal za zaključavanje vijkom	PA