


# Fini filter LFMB-3/8-D-MIDI-A

Broj dijela: 162637

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                          | Vrijednost                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Serijska                                          | D.                                                                    |
| Izvedbena veličina                                | Midi                                                                  |
| Konstruktivna struktura                           | Filter od vlakana                                                     |
| Finoća filtra                                     | 1 µm                                                                  |
| Odvod kondenzata                                  | potpuno automatski                                                    |
| Radni tlak                                        | 2 bar...12 bar                                                        |
| Operativni medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3]<br>Inertni plinovi |
| Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka | 1420 l/min                                                            |
| Min Normalni protok za klasu čistoće zraka        | 500 l/min                                                             |
| Učinkovitost filtra                               | 99.99 %                                                               |
| Maksimalna količina kondenzata                    | 43 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Zaštita školjke                                   | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                  | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                   | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Srednja temperatura                               | 1.5 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura skladištenja                          | -10 °C...60 °C                                                        |
| Zaostali sadržaj ulja                             | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Vrsta montaže                                     | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom                       |
| Položaj montaže                                   | okomito +/- 5 °                                                       |
| Pneumatski priključak 1                           | G3/8                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                           | G3/8                                                                  |
| Materijal za kućište                              | Lijevani cink                                                         |
| Filter materijal                                  | Borosilikatno vlakno                                                  |
| Materijalna školjka                               | PC                                                                    |
| Napomena o materijalima                           | U skladu s RoHS                                                       |
| Težina proizvoda                                  | 650 g                                                                 |