


Mikro filter LFMA-1-D-MAXI-A

Broj dijela: 162657

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	D.
Izvedbena veličina	Maxi
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	0.01 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	2 bar...12 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2] Inertni plinovi
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	2200 l/min
Min Normalni protok za klasu čistoće zraka	480 l/min
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.01 mg/m³
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	1200 g