

Podmazivač
LOE-3/4-D-MIDI
Broj dijela: 162681

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zaustavljač magle
Maksimalni kapacitet ulja	110 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Minimalni protok za funkciju ulja	8 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	6300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	630 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC