

# Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-MIDI

Broj dijela: 162759

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Midi                                                                       |
| Serijska                                              | D.                                                                         |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem                                                     |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                            |
| Odvod kondenzata                                      | Ručno okretanje                                                            |
| Konstruktivna struktura                               | Regulator filtra s manometrom<br>Proporcionalni standardni zauljivač magle |
| Maksimalna količina kondenzata                        | 43 cm <sup>3</sup>                                                         |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                      |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                     |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                               |
| Radni tlak                                            | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                        |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.5 bar...7 bar                                                            |
| Maks. histereza tlaka                                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                             |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 2800 l/min                                                                 |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi      |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                         |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: -]<br>Inertni plinovi      |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                             |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                             |
| Težina proizvoda                                      | 1440 g                                                                     |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom                                           |
| Pneumatski priključak 1                               | G3/4                                                                       |
| Pneumatski priključak 2                               | G3/4                                                                       |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                            |

| Svojstvo             | Vrijednost    |
|----------------------|---------------|
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijalna školjka  | PC            |