


Ventil za uključivanje/isključivanje PVEL-H-124-HP3

Broj dijela: 1629207

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	L
Nazivna veličina DN	54
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Vrsta povrata	Prisilno vođenje
Vrsta poreza	izravno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	5 °C...50 °C
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema propisima Ujedinjenog Kraljevstva o tlačnoj opremi
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	5900 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal klipnog ventila	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR PE
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura